



Ana

Seri	Prisma
Ürün serisi	Prisma G
Ürün ya da bileşen tipi	Ray
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Kurulum aksesuarı
Seri uyumluluğu	Prisma Prisma G
Rayın tipi	Modüler
Kurulu cihaz	Acti 9: sabit iC120 yok toprak kaçağı koruma - kontrol: geçiş Compact: sabit INS100 - kontrol: doğrudan ön makaralı kol - dikey kurulum Compact: sabit INS160 - kontrol: doğrudan ön makaralı kol - dikey kurulum Compact: sabit INS40 - kontrol: doğrudan ön makaralı kol - dikey kurulum Compact: sabit INS63 - kontrol: doğrudan ön makaralı kol - dikey kurulum Acti 9: sabit modüler cihaz Multi 9: sabit modüler cihaz Multi 9: sabit NG125 yok toprak kaçağı koruma - kontrol: geçiş Acti 9: sabit iC120 var toprak kaçağı koruma - kontrol: geçiş Compact: sabit INS125 - kontrol: doğrudan ön makaralı kol - dikey kurulum Acti 9: sabit modular device <= 40 A Multi 9: sabit modular device <= 40 A Multi 9: sabit NG125 var toprak kaçağı koruma
Kutup açıklaması	24 x 1P: sabit iC120 12 x 2P: sabit iC120 8 x 3P: sabit iC120 6 x 4P: sabit iC120 4 x 3P: sabit INS100 dikey kurulum 4 x 4P: sabit INS100 dikey kurulum 4 x 3P: sabit INS125 dikey kurulum 4 x 4P: sabit INS125 dikey kurulum 4 x 3P: sabit INS160 dikey kurulum 4 x 4P: sabit INS160 dikey kurulum 4 x 3P: sabit INS40 dikey kurulum 4 x 4P: sabit INS40 dikey kurulum 4 x 3P: sabit INS63 dikey kurulum 4 x 4P: sabit INS63 dikey kurulum 12 x 2P: sabit NG125 8 x 3P: sabit NG125 6 x 4P: sabit NG125 5 x 2P: sabit iC120 3 x 3P: sabit iC120 3 x 4P: sabit iC120 6 x 2P: sabit NG125 4 x 3P: sabit NG125 3 x 4P: sabit NG125

Tamamlayıcı

Installation description	Ayaklı muhafaza - genişlik 850 mm
Dikey modüllerin sayısı (50 mm)	5 modül(ler): iC120 yok toprak kaçağı koruma , direct 850 mm ayaklı muhafaza 4 modül(ler): INS100, direct 850 mm ayaklı muhafaza 5 modül(ler): INS100, direct 850 mm ayaklı muhafaza 4 modül(ler): INS125, direct 850 mm ayaklı muhafaza 5 modül(ler): INS125, direct 850 mm ayaklı muhafaza 4 modül(ler): INS160, direct 850 mm ayaklı muhafaza 5 modül(ler): INS160, direct 850 mm ayaklı muhafaza 4 modül(ler): INS40, direct 850 mm ayaklı muhafaza 4 modül(ler): INS63, direct 850 mm ayaklı muhafaza 3 modül(ler): modular device <= 40 A, direct 850 mm ayaklı muhafaza 4 modül(ler): modüler cihaz, direct 850 mm ayaklı muhafaza 5 modül(ler): NG125 yok toprak kaçağı koruma , direct 850 mm ayaklı muhafaza 5 modül(ler): iC120 var toprak kaçağı koruma , direct 850 mm ayaklı muhafaza 5 modül(ler): NG125 var toprak kaçağı koruma , direct 850 mm ayaklı muhafaza
9 mm vida adımı	72
Set başına Miktar	1'li set
Yükseklik	50 mm
Genişlik	488 mm
Derinlik	102 mm
Ürün ağırlığı	0,3 kg
Renk	Natural
Malzeme	Metal
Kalınlık	1,5 mm

Ortam

Standartlar	IEC 61439-1 IEC 61439-2
-------------	----------------------------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	69,5 cm
Package 1 Weight	328 g

Sürdürülebilirlik Teklifi

EU RoHS Direktifi	İnceleme sürüyor
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------