




Ana

Seri	Prisma
Ürün serisi	Prisma G Prisma P
Ürün ya da bileşen tipi	Ön plaka
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Kurulum aksesuarı
Seri uyumluluğu	Prisma Prisma G Kanal Prisma Prisma P hücre
Ön plakanın tipi	Modüler Kesmek
Kurulu cihaz	TeSys: sabit GV2L TeSys: sabit GV2LE TeSys: sabit GV2ME TeSys: sabit GV2P TeSys: sabit GV2RTn Acti 9: sabit modular device <= 40 A Multi 9: sabit modular device <= 40 A TeSys: sabit GV3
Kutup açıklaması	4 x 3P: modular rail destek: GV2L 4 x 3P: modular rail destek: GV2LE 4 x 3P: modular rail destek: GV2ME 4 x 3P: modular rail destek: GV2P 4 x 3P: modular rail destek: GV2RTn 3 x 3P: modular rail destek: GV3

Tamamlayıcı

Muhafaza/kabin açıklaması	Floor-standing duct - genişlik 300 mm Wall-mounted duct - genişlik 300 mm Cubicle duct - genişlik 400 mm 400 mm
Bağlantı konumu	Doğrudan bağlantı
9 mm vida adımı	20
Sıra başına 18 mm'lik modül sayısı	10
Dikey modüllerin sayısı (50 mm)	3
Standartlar	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Ürün sertifikaları	ASEFA
Malzeme	Çelik
Yüzey dış görünümü	Düz Mat
Koruyucu bakım	Elektroforez tedavisi ve sıcak polimerize polyester epoksi tozu
Renk	Beyaz (RAL 9001)
Yükseklik	150 mm
Genişlik	300 mm
Ürün ağırlığı	0,32 kg

Set başına Miktar	1'li set
Functional unit	300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2L sabit 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2L sabit 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2LE sabit 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2LE sabit 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2ME sabit 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2ME sabit 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2P sabit 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2P sabit 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2RTn sabit 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2RTn sabit 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV3 sabit 3P 3 direct 5 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV3 sabit 3P 3 direct 5 300 mm Prisma G floor-standing duct Acti 9 modular device <= 40 A sabit 20 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct Acti 9 modular device <= 40 A sabit 20 direct 3 400 mm 400 mm Prisma P hücre Acti 9 modular device <= 40 A sabit 20 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct Multi 9 modular device <= 40 A sabit 20 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct Multi 9 modular device <= 40 A sabit 20 direct 3 400 mm 400 mm Prisma P hücre Multi 9 modular device <= 40 A sabit 20 direct 3

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	310,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	17,500 cm
Package 2 Length	28,000 cm
Package 2 Weight	3,300 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	48,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	128,000 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------