



Ana

Seri	Prisma
Ürün serisi	Prisma G
Ürün ya da bileşen tipi	Ön plaka
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Kurulum aksesuarı
Seri uyumluluğu	Prisma Prisma G muhafaza Prisma Prisma Pack 250 muhafaza
Ön plakanın tipi	Kesmek
Kurulu cihaz	Easypact: sabit CVS100...160 yok toprak kaçağı koruma - kontrol: doğrudan ön makaralı kol - yatay kurulum Easypact: sabit CVS250 yok toprak kaçağı koruma - kontrol: doğrudan ön makaralı kol - yatay kurulum Compact: sabit NSX100...160 yok toprak kaçağı koruma - kontrol: geçiş - yatay kurulum Compact: sabit NSX100...160 yok toprak kaçağı koruma - kontrol: doğrudan ön makaralı kol - yatay kurulum Compact: sabit NSX250 yok toprak kaçağı koruma - kontrol: geçiş - yatay kurulum Compact: sabit NSX250 yok toprak kaçağı koruma - kontrol: doğrudan ön makaralı kol - yatay kurulum Enerlin'X: sabit FDM121 - kontrol: uzaktan kumanda - dikey kurulum
Kutup açıklaması	1 x 3P: montaj plakası destek: CVS100...160 yatay kurulum 1 x 4P: montaj plakası destek: CVS100...160 yatay kurulum 1 x 3P: montaj plakası destek: CVS250 yatay kurulum 1 x 4P: montaj plakası destek: CVS250 yatay kurulum 1 x 3P: montaj plakası destek: NSX100...160 yatay kurulum 1 x 4P: montaj plakası destek: NSX100...160 yatay kurulum 1 x 3P: montaj plakası destek: NSX250 yatay kurulum 1 x 4P: montaj plakası destek: NSX250 yatay kurulum
Çalışma konumu	Yatay

Tamamlayıcı

Muhafaza/kabin açıklaması	Ayaklı muhafaza - genişlik 600 mm Duvara monte muhafaza - genişlik 600 mm Pack enclosure - genişlik 600 mm Floor-standing enclosure + duct - genişlik 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - genişlik 600 + 300 mm
Bağlantı konumu	Bağlantı bloğu Doğrudan bağlantı
Dikey modüllerin sayısı (50 mm)	4
Standartlar	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Ürün sertifikaları	ASEFA
Yüzey dış görünümü	Düz Mat
Koruyucu bakım	Elektroforez tedavisi ve sıcak polimerize polyester epoksi tozu

Renk	Beyaz (RAL 9001)
Yükseklik	200 mm
Ürün ağırlığı	0,8 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	52,500 cm
Package 1 Weight	800,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,600 cm
Package 2 Width	22,200 cm
Package 2 Length	53,200 cm
Package 2 Weight	8,000 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	31,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	79,840 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------