



### Ana

Seri	Prisma
Ürün serisi	Prisma G Prisma P
Ürün ya da bileşen tipi	Ön plaka
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Kurulum aksesuarı
Seri uyumluluğu	Prisma (Prisma G) duct Prisma (Prisma P) hücre
Ön plakanın tipi	Düz
Kurulu cihaz	TeSys: sabit TeSys U - yatay kurulum Altistart: ATS01N103/106FT Phaseo: LV/LV transformler
Kutup açıklaması	4 x 3P: modular rail destek: TeSys U yatay kurulum

### Tamamlayıcı

Muhafaza/kabin açıklaması	Floor-standing duct - genişlik 300 mm Wall-mounted duct - genişlik 300 mm Cubicle duct - genişlik 400 mm 400 mm
Dikey modüllerin sayısı (50 mm)	4
Standartlar	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Ürün sertifikaları	ASEFA
Malzeme	Çelik
Yüzey dış görünümü	Mat Smooth
Koruyucu bakım	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Renk	Beyaz (RAL 9001)
Yükseklik	200 mm
Genişlik	250 mm
Ürün ağırlığı	0,48 kg
Set başına Miktar	1'li set
Functional unit	300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys TeSys U sabit yatay 3P 4 direct 4 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys TeSys U sabit yatay 3P 4 direct 4 300 mm Prisma G floor-standing duct Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm Prisma G wall-mounted duct Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm Prisma G floor-standing duct Phaseo LV/LV transformler 4 300 mm Prisma G wall-mounted duct Phaseo LV/LV transformler 4 400 mm 400 mm Prisma P hücre 4

### Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	21,5 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	470,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	23,0 cm
Package 2 Length	27,5 cm

Package 2 Weight	4,9 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	600
Package 3 Height	113,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	283,2 kg

### Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS Beyanı</a>
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

### Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------