



Ana

Seri	Prisma
Ürün serisi	Prisma G
Ürün ya da bileşen tipi	Ön plaka
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Kurulum aksesuarı
Seri uyumluluğu	Prisma (Prisma G) muhafaza
Ön plakanın tipi	Düz
Type of front plate	Düz

Tamamlayıcı

Muhafaza/kabin açıklaması	Ayaklı muhafaza - genişlik 850 mm
Dikey modüllerin sayısı (50 mm)	4
Standartlar	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Ürün sertifikaları	ASEFA
Yüzey dış görünümü	Mat Smooth
Koruyucu bakım	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Renk	Beyaz (RAL 9001)
Yükseklik	200 mm
Genişlik	750 mm
Ürün ağırlığı	1,46 kg
Set başına Miktar	1'li set
Functional unit	850 mm Prisma G ayaklı muhafaza

Ortam

IP koruma derecesi	IP30
--------------------	------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	20 cm
Package 1 Length	75 cm
Package 1 Weight	1,46 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	10 cm
Package 2 Width	22 cm
Package 2 Length	76 cm
Package 2 Weight	9,1 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	33 cm
Package 3 Width	80 cm

Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	99 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------