



### Ana

Seri	Prisma
Ürün serisi	Prisma G
Ürün ya da bileşen tipi	Ön plaka
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Kurulum aksesuarı
Seri uyumluluğu	Prisma (Prisma G) muhafaza
Ön plakanın tipi	Düz
Type of front plate	Düz

### Tamamlayıcı

Muhafaza/kabin açıklaması	Ayaklı muhafaza - genişlik 850 mm
Dikey modüllerin sayısı (50 mm)	6
Standartlar	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Ürün sertifikaları	ASEFA
Malzeme	Çelik
Yüzey dış görünümü	Mat Smooth
Koruyucu bakım	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Renk	Beyaz (RAL 9001)
Yükseklik	300 mm
Genişlik	750 mm
Ürün ağırlığı	2,04 kg
Set başına Miktar	1'li set
Functional unit	850 mm Prisma G ayaklı muhafaza

### Ortam

IP koruma derecesi	IP30
--------------------	------

### Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	30 cm
Package 1 Length	75 cm
Package 1 Weight	2,3 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	7 cm
Package 2 Width	32 cm
Package 2 Length	78 cm
Package 2 Weight	8,8 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	27 cm

Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	58 kg

### Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS Beyanı</a>
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

### Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------