



Ana

Seri	Linergy
Ürün serisi	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Ürün ya da bileşen tipi	Cihaz besleyici
Ürün adı	Linergy FM
Seri uyumluluğu	Prisma Prisma G Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Prisma Pack 250
Ürün uyumluluğu	Spacial panoları
IP koruma derecesi	IP20

Tamamlayıcı

Montaj desteği	DIN rayı Düz devre kartı Slotlu devre kartı
Montaj Tipi	Takılabilir Vidalarla
Kurulu cihaz	Modüler cihaz
Kutup tanımı	3P + N
[Ue] nominal çalışma voltajı	440 V AC
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV
[Ie] nominal çalışma akımı	80 A
[In] nominal akım	80 A -de 40 °C
[Ipk] nominal tepe dayanım akımı	12 kA
I ² t, aktivasyonda	2400000 A ² .s
Bağlantılar - terminaller	Besleme: tünel tipi terminal25 mm ² (esnek) Besleme: tünel tipi terminal35 mm ² (sert) Dağıtım: hızlı bağlantı terminal şeritleri (faz) , 18 x 4...6 mm ² Dağıtım: hızlı bağlantı terminal şeritleri (nötr) , 18 x 4...6 mm ²
9 mm vida adımı	48
Toplam 18 mm'lik modül sayısı	24
Ürün ağırlığı	0,902 kg
Renk	Antrasit gri (RAL 7016)

Ortam

Standartlar	IEC 61439-1, Prisma'nın içinde IEC 61439-2, Prisma'nın içinde IEC 60947-7-1
Ürün sertifikaları	ASEFA

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Sürdürülebilirlik Teklifi

REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu  EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------