



Ana

Seri	Linergy
Ürün serisi	Linergy
Ürün ya da bileşen tipi	Çok aşamalı dağıtım bloğu
Ürün adı	Linergy BS
Seri uyumluluğu	Prisma (Prisma G) muhafaza Prisma (Prisma P) muhafaza
Ürün uyumluluğu	Spacial panoları
IP koruma derecesi	IPxx B

Tamamlayıcı

Montaj desteği	Düz devre kartı Prisma upright
Montaj Tipi	Yatay Dikey
Kutup tanımı	4P
[Ue] nominal çalışma voltajı	440 V AC
[Ui] nominal yalıtım voltajı	750 V AC
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	8 kV
[Ie] nominal çalışma akımı	250 A
[In] nominal akım	250 A -de 40 °C
Nominal kısa devre dayanma akımı (Ik)	13 kA için 1 sn
[Ipk] nominal tepe dayanım akımı	30 kA
I ² t, aktivasyonda	169000000 A ² .s
Busbar kesiti	20 x 5 mm
Bağlantılar - terminaller	Besleme: crimped lug50 mm ² Besleme: flexible bars, 20 x 3 mm Dağıtım: M6 holes (faz) , 13 x 1...50 mm ²
Yükseklik	235 mm
Genişlik	470 mm
Derinlik	115 mm
Ürün ağırlığı	3,2 kg

Ortam

Standartlar	IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Ürün sertifikaları	ASEFA

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	26 cm
Package 1 Length	55 cm
Package 1 Weight	3,11 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------