



Ana

Seri	Prisma
Ürün serisi	Prisma P
Ürün ya da bileşen tipi	Kapı
Seri uyumluluğu	Prisma Prisma P hücre
Sağlanan ekipman	Kapı Handle Keylock (key 405) Other keylock and insert ayrı olarak sipariş edilecektir 2 hinge
Muhafaza montajı	Zemin
Type of door	Şeffaf
IP koruma derecesi	IP30

Tamamlayıcı

Installation description	Hücre - genişlik 650 mm
Kapının açılma tarafı	Ters çevrilebilir
Kilitlerin sayısı	2
Door opening angle	120 °
Dikey modüllerin sayısı (50 mm)	36
Muhafaza malzemesi	Cam Treated sheet steel
Set başına Miktar	1'li set
Yükseklik	2000 mm
Genişlik	650 mm
Ürün ağırlığı	18 kg
Yüzey dış görünümü	Düz Mat
Renk	Beyaz (RAL 9001)

Ortam

IK koruma derecesi	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standartlar	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Koruyucu bakım	Elektroforez tedavisi ve sıcak polimerize polyester epoksi tozu

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	66,0 cm
Package 1 Length	203,5 cm
Package 1 Weight	16,95 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	95,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	200,0 cm
Package 2 Weight	180,0 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------