



### Ana

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Range of product           | Acti9                     |
| Ürün adı                   | Acti9 iCT                 |
| Ürün ya da bileşen tipi    | Kontaktör                 |
| Ürün grubu                 | iCT                       |
| Cihaz uygulaması           | Motor-heating-lighting    |
| Poles                      | 2P                        |
| [Ie] nominal çalışma akımı | 25 A AC-7A<br>8,5 A AC-7B |
| Kutup kontak düzenleme     | 2 NA                      |
| Şebeke tipi                | AC                        |
| Kontrol tipi               | Uzaktan ve manuel kontrol |
| Kontrol devresi gerilimi   | 230...240 V AC 50 Hz      |

### Tamamlayıcı

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Şebeke frekansı                      | 50 Hz  |
| [Ue] nominal çalışma voltajı         | 250 V AC 50 Hz   |
| Maksimum güç                         | 1,2 W -de 250 V AC   |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı         | 500 V AC 50/60 Hz  |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV   |
| Kontrol sinyali tipi                 | Sürekli  |
| Anahtarlama frekansı                 | 100 anahtarlama işlemi/gün   |
| Cihaz üzeri sinyalizasyon            | İşlem göstergesi   |
| VA cinsinden tutma güç tüketimi      | 2,7 VA   |
| VA cinsinden kalkış gücü             | 9,2 VA   |
| Montaj Tipi                          | Takılabilir  |
| Montaj desteği                       | 35 mm simetrik DIN rayı  |
| 9 mm vida adımı                      | 2  |
| Yükseklik                            | 81 mm  |
| Genişlik                             | 18 mm  |
| Derinlik                             | 60 mm  |
| Renk                                 | Beyaz  |
| Mekanik dayanıklılık                 | 1000000 cycles   |
| Elektrik dayanıklılığı               | 100000 Cycles IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A<br>30000 Cycles IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B<br>30000 Cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C<br>100000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1<br>30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3<br>30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a<br>30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b   |
| Bağlantılar - terminaller            | Kontrol devresi: tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5 mm <sup>2</sup> sert<br>Güç devresi: tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1...4 mm <sup>2</sup> esnek<br>Güç devresi: tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5...6 mm <sup>2</sup> sert<br>Kontrol devresi: tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> sert<br>Kontrol devresi: tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> esnek |
| Sıkma torku                          | Kontrol devresi: 0,8 N.m<br>Güç devresi: 0,8 N.m   |
| Ürün uyumluluğu                      | IACts<br>IACtc<br>IACtp<br>IATet   |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Uyumluluk kodu | ICT                               |
| Pazar segmenti | Küçük ölçekli işletmeler<br>Konut |

## Ortam

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Standartlar                       | IEC/EN 61095   |
| Gürültü seviyesi                  | 30 dB  |
| Isı dağılımı                      | 0,9 W -de 50/60 Hz   |
| IP koruma derecesi                | IP20   |
| Kirlenme derecesi                 | 2  |
| Tropik iklim                      | 2 'e uygunEN 60947-4-1<br>2 'e uygunEN 61095<br>2 'e uygunIEC 1095 |
| Bağıl nem                         | 95 % -de 55 °C   |
| Çalışma yüksekliği                | 2000 m   |
| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -5...60 °C   |
| Depolama ortam koşulları          | -40...70 °C  |

## Paketleme üniteleri

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7,37 cm   |
| Package 1 Width              | 2,03 cm   |
| Package 1 Length             | 8,64 cm   |
| Package 1 Weight             | 0,12 kg   |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 12        |
| Package 2 Height             | 7,9 cm    |
| Package 2 Width              | 9,4 cm    |
| Package 2 Length             | 22,9 cm   |
| Package 2 Weight             | 1,49 kg   |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 144       |
| Package 3 Height             | 30 cm     |
| Package 3 Width              | 30 cm     |
| Package 3 Length             | 40 cm     |
| Package 3 Weight             | 18,368 kg |

## Sürdürülebilirlik Teklifi

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Sürdürülebilirlik teklif durumu | Green Premium ürünü                      |
| REACH Düzenlemesi               | <a href="#">REACH Bildirisi</a>          |
| EU RoHS Direktifi               | Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a> |
| Cıva içermez                    | Evet                                     |
| Çin RoHS Düzenlemesi            | <a href="#">Çin RoHS Beyanı</a>          |
| RoHS muafiyet bilgileri         | <a href="#">Evet</a>                     |
| Çevre Beyanı                    | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>    |

## Sözleşme garantisi

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|