



Ana

| | |
|--|--|
| Devre kesici uygulaması | Dağıtım |
| Seri | Clario |
| Ürün ya da bileşen tipi | Toprak kaçacağı devre kesici |
| Ürün adı | IDPN Vigi |
| Ürün grubu | IDPN Vigi |
| Kutup tanımı | 1P + N |
| Nötr konum | Sol |
| Korumalı kutupların sayısı | 1 |
| [In] nominal akım | 10 A -de 30 °C |
| Şebeke tipi | AC |
| Açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| Eğim kodu | C |
| Toprak kaçacağı hassasiyeti | 30 mA |
| Toprak kaçacağı koruması zaman gecikmesi | Anlık |
| Type | Type AC |
| Kesme kapasitesi | 4500 A Icn -de 230 V AC 50 Hz 'e uygunEN 61009 |
| Yalıtıma uygunluk | Evet |

Tamamlayıcı

| | |
|---------------------------------------|--|
| Sistemde cihazın yeri | Çıkış |
| Şebeke frekansı | 50 Hz |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 230 V AC 50 Hz faz ve nötr arasında |
| Manyetik açma limiti | 5...10 x In |
| Kaçak akım açma teknolojisi | Gerilim bağımsız |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 4500 A -de 230 V AC 50 Hz 'e uygunEN 61009 |
| Sınırlama sınıfı | 3 'e uygunEN 61009 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 'e uygunEN 61009 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunEN 61009 |
| Kontakt konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzeri sinyalizasyon | AÇIK/KAPALI göstergesi |
| Montaj desteği | DIN rayı |
| Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | Şebeke tarafı: Clario |
| 9 mm vida adımı | 4 |
| Yükseklik | 81 mm |
| Genişlik | 36 mm |
| Derinlik | 71 mm |
| Ürün ağırlığı | 210 g |
| Renk | Beyaz |
| Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
| Elektrik dayanıklılığı | 20000 cycles 'e uygunEN 61009 |
| Bağlantılar - terminaller | Kablo (yük tarafı) 0,75...16 mm ² sert Kablo (yük tarafı) 0,33...10 mm ² esnek Kablo (şebeke tarafı) 0,75...16 mm ² sert Kablo (şebeke tarafı) 0,33...10 mm ² esnek |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tel sıyırma uzunluğu | 13 mm |
| Sıkma torku | 2 N.m |
| Toprak kaçacağı koruması | Entegre |
| Ürün uyumluluğu | Tek terminal |

Ortam

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Standartlar | EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 61009-1 |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Kirletme derecesi | 3'e uygun EN 61009 |
| Tropik iklim | 2'e uygun IEC 60068-1 |
| Bağıl nem | 95 % -de 55 °C |
| Çalışma yüksekliği | 2000 m |
| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -5...60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40...60 °C |

Paketleme üniteleri

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4 cm |
| Package 1 Width | 8,5 cm |
| Package 1 Length | 10 cm |
| Package 1 Weight | 200 g |

Sürdürülebilirlik Teklifi

| | |
|---------------------------------|---|
| Sürdürülebilirlik teklif durumu | Green Premium ürünü |
| EU RoHS Direktifi | Uyumlu EU RoHS Bildirisi |
| Cıva içermez | Evet |
| Çin RoHS Düzenlemesi | Çin RoHS Beyanı |
| RoHS muafiyet bilgileri | Evet |
| Çevre Beyanı | Çevresel Ürün Profili |
| WEEE | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |

Sözleşme garantisi

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|