



### Ana

Seri	Acti9
Ürün adı	Acti9 C60H-DC
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	C60H-DC
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	2P
Korunmalı kutupların sayısı	2
[In] nominal akım	10 A -de 25 °C
Şebeke tipi	DC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	C
Kesme kapasitesi	10 KA Icu -de 440 V DC 'e uygunEN 60947-2 10 KA Icu -de 440 V DC 'e uygunIEC 60947-2 6 KA Icu -de 500 V DC 'e uygunEN 60947-2 6 KA Icu -de 500 V DC 'e uygunIEC 60947-2 20 KA Icu -de 220 V DC 'e uygunGB 14048.2 20 KA Icu -de 220 V DC 'e uygunIEC 60947-2 20 KA Icu -de 250 V DC 'e uygunGB 14048.2 20 kA Icu -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2
Kullanım kategorisi	Kategori A 'e uygunEN 60947-2 Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunIEC 60947-2 Evet 'e uygunEN 60947-2

### Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	500 V DC
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	15 KA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 220 V DC 15 KA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 220 V DC 15 KA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 250 V DC 15 KA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 250 V DC 4,5 KA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 500 V DC 4,5 KA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 500 V DC 7,5 KA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 440 V DC 7,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 440 V DC
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V DC 'e uygunIEC 60947-2 500 V DC 'e uygunEN 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 KV 'e uygunEN 60947-2 6 kV 'e uygunIEC 60947-2
Kontakt konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzeri sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi	Sabit
Montaj desteği	35 mm simetrik DIN rayı
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	Üst veya alt: standart
9 mm vida adımı	4
Ürün ağırlığı	0,256 kg
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	3000 cycles L/R = 2 ms
Kilitleme temini	Kilitlenebilir

Kilitleme seçenekleri tanımı	O konumunda
Sıkma torku	Güç devresi: 2,5 N.m üst veya alt
Toprak kaçışı koruması	Yok

## Ortam

Standartlar	EN 60947-2 IEC 60947-2
Kirletme derecesi	3'e uygunEN 60947-2 3'e uygunIEC 60947-2
Aşırı gerilim kategorisi	IV
Tropik iklim	2'e uygunIEC 60068-2
Çalışma yüksekliği	2000 m
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

## Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	218 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	8 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	1,384 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	17,096 kg

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS Beyanı</a>
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------