



Ana

Ürün serisi	C60
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	C60PV-DC
Kutup tanımı	2P
Korumalı kutupların sayısı	2
Şebeke tipi	DC
Eğim kodu	B
Kullanım kategorisi	Kategori A 'e uygunEN/IEC 60947-2
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2

Tamamlayıcı

[In] nominal akım	13 A
Voltaj Düşüşü	572 mV 44 mOhm 7,4 W 13 A
[Ue] nominal çalışma voltajı	800 V DC
Manyetik açma limiti	5,5 x In
Kesme kapasitesi	3 KA Icu -de 650 V DC 1,5 KA Icu -de 800 V DC
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	1,5 KA 100 % - 800 V DC 3 KA 100 % - 650 V DC
[Ui] nominal yalıtım voltajı	1000 V DC
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV
Polarity sensitivity	No (can protect against bi-directional current)
Kontak konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Sabit
Montaj desteği	35 mm simetrik DIN rayı
9 mm vida adımı	8
Yükseklik	132,7 mm
Genişlik	72 mm
Derinlik	77,4 mm
Ürün ağırlığı	0,545 kg
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	1500 cycles L/R = 2 ms
Kilitleme seçenekleri tanımı	KAPALI konumuna kilitleme
Bağlantılar - terminaller	Tünel terminali (aşağı doğru) 1...25 mm ² sert Tünel terminali (aşağı doğru) 1...16 mm ² esnek Hazır bağlantılı kablo (yukarı doğru)
Tel sıyırma uzunluğu	14 mm
Sıkma torku	2,5 N.m
Pazar segmenti	Küçük ölçekli işletmeler Konut
Uyumluluk kodu	C60PV-DC

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60947-2
Kirlenme derecesi	2
Bağıl nem	95 % -de 55 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	13,6 cm
Package 1 Weight	572 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	16,417 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	2493,92 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------