



Ana

Seri	Acti9
Ürün adı	Acti9 iSW
Ürün ya da bileşen tipi	Bağlantı kesici
Ürün grubu	iSW
Cihaz uygulaması	Kontrol
Kutup tanımı	4P
Kullanım kategorisi	AC-22A
Yalıtıma uygunluk	Evet

Tamamlayıcı

[Ie] nominal çalışma akımı	32 A -de 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60669-2-4
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzeri sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Kontak konum göstergesi	Evet
Montaj Tipi	Sabit
Montaj desteği	DIN rayı
9 mm vida adımı	4
Yükseklik	77 mm
Genişlik	36 mm
Derinlik	70 mm
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	300000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	30000 cycles
Bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminaller - 1 x 10 mm ² - sert Tünel tipi terminaller - 1 x 10 mm ² - esnek Tünel tipi terminaller - 2 x 10 mm ² - halkalı ve esnek
Tel sıyırma uzunluğu	9 mm
Sıkma torku	1,2 N.m

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60669-2-4
IP koruma derecesi	IP4
Kirlenme derecesi	2
Tropik iklim	2
Bağıl nem	95 % -de 55 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-20...50 °C
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	130 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	2,73 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	833 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,5 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------