



Ana

Ürün serisi	TeSys sigorta bağlantı kesici
Ürün ya da bileşen tipi	Kartuş sigortası
Ürün grubu	DF2
[Ue] nominal çalışma voltajı	500 V AC
[In] nominal akım	16 A 500 V
Sigorta boyutu	10 x 38 mm
Sigorta tipi	NFC
Set başına Miktar	10'lu set

Tamamlayıcı

Sigorta eğimi	GG
Ürün ağırlığı	0,01 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,3 cm
Package 1 Width	5,4 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	7,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	1,3 cm
Package 2 Width	5,4 cm
Package 2 Length	8,0 cm
Package 2 Weight	80,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	720
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,816 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürün
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu  EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet

Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez	Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------