



Ana

Seri	EasyPact
Ürün adı	EasyPact CVS
Ürün grubu	CVS160F
Ürün ya da bileşen tipi	Devre kesici
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	4P
Korumalı kutup açıklaması	3d
Earth leakage protection (Vigi add on)	Yok
[In] nominal akım	160 A -de 40 °C
Şebeke tipi	AC
Kullanım kategorisi	Kategori A
[Icu] Breaking capacity	36 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 36 KA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 70 KA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Açma Birimi Adı	TM-D
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Açma birimi derecesi	160 A -de 40 °C
Koruma türü	Kısa devre koruması (manyetik) Aşırı yük koruma (termik)

Tamamlayıcı

[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Derece kodu	F
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	18 KA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 36 KA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 70 KA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Nötr konum	Sol
Mekanik dayanıklılık	25000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	12000 cycles 415 V In 'e uygun IEC 60947-2
Kontrol tipi	Geçiş
Termik Koruma Ayar Aralığı	112...160 A
Nötr koruma ayarı	Korumasız (3d)
Uzun süreli açma ayar tipi I _r	Ayarlanabilir
Uzun süreli açma ayar aralığı	0,7...1 x I _n
Uzun süreli gecikme ayar tipi	Sabit
Anlık açma ayar tipi I _i	Sabit
Anlık açma ayar aralığı	1.250 A
Kontak konum göstergesi	Evet
Montaj Tipi	Sabit
Montaj desteği	Arka plaka
Üst bağlantı	Ön
Aşağı bağlantı	Ön
Bağlantılar - terminaller	Vidalı bağlantı

Bağlantı aralığı	35 mm
Uyumluluk kodu	CVS160
Genişlik	140 mm
Derinlik	86 mm
Yükseklik	161 mm
Ürün ağırlığı	1,9 kg

Ortam

Standartlar	IEC 60947-2 EN 60947-2
Ürün sertifikaları	GOST[RETURN]IEC
Elektrikli şok koruma sınıfı	Sınıf II
Kirlenme derecesi	3'e uygun IEC 60664-1
IP koruma derecesi	IP40
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-50...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,200 cm
Package 1 Width	14,500 cm
Package 1 Length	19,000 cm
Package 1 Weight	2,235 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	13,41 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	 Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------