

Ana

Seri	PratiKa
Ürün ya da bileşen tipi	Soket
Ürün grubu	PratiKa soket
Fiş, soket kategorisi	Düşük gerilim
Kutup tanımı	3P + N + E
Şebeke tipi	AC
Çıkış standardı	Endüstriyel

Tamamlayıcı

Montaj Tipi	Panel montajlı
Fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi	Açılı
Nominal akım (Ir)	32 A
Nominal işletme gerilimi (Ue)	380...415 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Toprak pabucu saat yönü konumu	6 h
Fiş, soket malzemesi	Muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
Kontakt malzemesi	Bilezikler: pirinç
Bağlantılar - terminaller	Tutucu vidalar
Kablo kesiti	2,5...10 mm ²
Ürün ağırlığı	0,269 kg
Taban boyutu	90 x 100 mm
Yükseklik	100 mm
Genişlik	90 mm
Derinlik	119 mm
Renk	Gri (RAL 7035)
Gerilim rengi	Kırmızı

Ortam

Standartlar	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP koruma derecesi	IP44 'e uygun IEC 60529
IK koruma derecesi	IK08 'e uygun EN 62262
Yangına dayanıklılık	850 °C 'e uygun IEC 60695-2-1
Bağıl nem	50 % -de 40 °C 70 % -de 30 °C 90 % -de 20 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	35 °C (86400 s)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,900 cm
Package 1 Width	10,200 cm
Package 1 Length	10,100 cm
Package 1 Weight	248,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	18,000 cm
Package 2 Width	26,800 cm
Package 2 Length	26,800 cm
Package 2 Weight	1,908 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	14
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,303 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------