



Ana

Seri	Mureva
Ürün ya da bileşen tipi	Serbest fiş
Ürün grubu	Mureva plug
Fiş, soket kategorisi	Düşük gerilim
Kutup tanımı	2P + E
Şebeke tipi	AC
Çıkış standardı	Endüstriyel

Tamamlayıcı

Fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi	Düz
[In] nominal akım	32 A
Nominal işletme gerilimi (Ue)	200...250 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Toprak pabucu saat yönü konumu	6 h
Fiş, soket malzemesi	Muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
Kontakt malzemesi	Bilezikler: pirinç
Bağlantılar - terminaller	Hızlı bağlantı
Kablo kesiti	2,5...6 mm ²
Kablo dış çapı	11,5...21 mm
Kablo girişi	Kablo rakoru Kablo makarası
Dış tipi	Pg 21
Ürün ağırlığı	0,271 kg
Yükseklik	152 mm
Genişlik	95 mm
Derinlik	95 mm
Renk	Gri (RAL 7035)
Gerilim rengi	Mavi

Ortam

Standartlar	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP koruma derecesi	IP67 'e uygun IEC 60529
IK koruma derecesi	IK08 'e uygun EN 62262
Yangına dayanıklılık	850 °C 'e uygun IEC 60695-2-11
Bağıl nem	50 % -de 40 °C 70 % -de 30 °C 90 % -de 20 °C
Çalışma yüksekliği	2000 m
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,3 cm
Package 1 Width	9,4 cm
Package 1 Length	16,9 cm
Package 1 Weight	250 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	18 cm
Package 2 Width	26,4 cm
Package 2 Length	27 cm
Package 2 Weight	1,676 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,839 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------