



### Ana

Seri	PratiKa
Ürün ya da bileşen tipi	Soket
Ürün grubu	PratiKa soket
Fiş, soket kategorisi	Düşük gerilim
Kutup tanımı	2P + E
Şebeke tipi	AC
Çıkış standardı	Endüstriyel

### Tamamlayıcı

Montaj Tipi	Panel montajlı
Fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi	Düz
[In] nominal akım	16 A
Nominal işletme gerilimi (Ue)	100...130 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Toprak pabucu saat yönü konumu	4 h
Fiş, soket malzemesi	Muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
Kontakt malzemesi	Bilezikler: pirinç
Bağlantılar - terminaller	Hızlı bağlantı
Kablo kesiti	1...2,5 mm <sup>2</sup>
Ürün ağırlığı	0,146 kg
Taban boyutu	65 x 85 mm
Yükseklik	85 mm
Genişlik	65 mm
Derinlik	94 mm
Renk	Gri (RAL 7035)
Gerilim rengi	Yellow

### Ortam

Standartlar	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP koruma derecesi	IP44 'e uygun IEC 60529
IK koruma derecesi	IK08 'e uygun EN 62262
Yangına dayanıklılık	850 °C 'e uygun IEC 60695-2-1
Bağıl nem	50 % -de 40 °C 70 % -de 30 °C 90 % -de 20 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	35 °C (86400 s )

### Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	129 g

### Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS Beyanı</a>
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>

### Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------