



Ana

Seri	Mureva
Ürün ya da bileşen tipi	Soket
Ürün grubu	Mureva socket
Fiş, soket kategorisi	Düşük gerilim
Kutup tanımı	2P + E
Şebeke tipi	AC
Çıkış standardı	Endüstriyel

Tamamlayıcı

Montaj Tipi	Panel montajlı
Fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi	Açılı
[In] nominal akım	32 A
Nominal işletme gerilimi (Ue)	200...250 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Toprak pabucu saat yönü konumu	6 h
Fiş, soket malzemesi	Muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
Kontakt malzemesi	Bilezikler: pirinç
Bağlantılar - terminaller	Hızlı bağlantı
Kablo kesiti	2,5...6 mm ²
Ürün ağırlığı	0,24 kg
Taban boyutu	90 x 100 mm
Yükseklik	100 mm
Genişlik	95 mm
Derinlik	118 mm
Renk	Gri (RAL 7035)
Gerilim rengi	Mavi

Ortam

Standartlar	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP koruma derecesi	IP67 'e uygun IEC 60529
IK koruma derecesi	IK08 'e uygun EN 62262
Yangına dayanıklılık	850 °C 'e uygun IEC 60695-2-1
Bağıl nem	50 % -de 40 °C 70 % -de 30 °C 90 % -de 20 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	35 °C 86400 s)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	9,9 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	222 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	18,2 cm
Package 2 Width	26,4 cm
Package 2 Length	26,8 cm
Package 2 Weight	1,776 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,99 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu  EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------