

## 产品参数表 产品特性

# DL2EDB4SB

LED bulb super bright, BA 15d, red, steady light, 24 V AC/DC



### 主要規格

範圍相容性	Harmony XVM optimum
附件/獨立零件類別	照明附件
附件/獨立部件類別	超亮LED
附件/獨立部件目標	信標和指示燈組
燈泡底座	BA 15d
信號類型	穩定
信號顏色	紅色
[Us] 額定供應電壓	24 V 交流/直流
亮度	900 cd/m <sup>2</sup>
每組銷售單位	1

### 補充規格

淨重	0.009 kg
----	----------

### Packing Units

包裝1重量	0.014 kg
包裝1高度	0.580 dm
包裝1寬度	0.320 dm
包裝1長度	0.320 dm

### Offer Sustainability

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	<a href="#">REACH 聲明</a>
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) <a href="#">EU RoHS 聲明</a>
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	<a href="#">是</a>
中國 RoHS 規定	<a href="#">中國 RoHS 聲明</a>
環境聲明	<a href="#">產品環境設定檔</a>
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

### 保固

保固	18 months
----	-----------

本文档中所含信息包含产品性能的正常描述和/或技术特性。本文档不代表或不用户特定用途产品的适用性或可靠性。本文档不承诺或不对任何产品的性能或使用寿命做出任何保证。用户或集成商应对其自身使用或安装产品的正确性负责。评估和测试。