

產品規格表

產品特性

K2C003QCH

Cam stepping switch, Harmony K, Ø 22mm, plastic, 1 pole, 3 steps, position 0, 45°, 20A, 45x45mm, metallic legend, marked 0/1/2/3, 35mm black handle



主要訊息

產品範圍	Harmony K
產品或元件類別	整套凸轮开关
元件名稱	K2
[lth] 常規自由空氣熱流	20 A
安裝位置	前
固定模式	Ø 22 mm孔
凸轮開關頭類別	帶前板 45 x 45 mm
操作符類別	黑色 手柄, 长度 = 35 mm
旋轉把手掛鎖	無
圖例介紹	帶 金屬 标牌, 0 - 1 - 2 - 3 黑色 标志
凸轮開關功能	步進開關
返回	无
關閉位置	關閉位置
極描述	1P
開關位置	右 : 0° - 45° - 90° - 135°
IP防護等級	IP65 conforming to IEC 60529

補充訊息

步數	3
切換角度	45 °
[Ui] 額定絕緣電壓	690 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
[lthe] 常規封閉熱電流	16 A
電氣耐久性	200000 周 AC-23 200000 周 AC-3 600000 周 AC-15 600000 周 AC-21
最大運行速率	2.5 Cyc/Mn AC-21 2.5 Cyc/Mn AC-23 2.5 Cyc/Mn AC-3 8.333 cyc/mn AC-15
短路電流	10000 A
短路保護	20 A 盒 保險絲, 類型gG
額定衝擊耐受電壓[Uimp]	4 KV 隔離功能 6 kV 符合 IEC 947-1
接點操作	慢斷
正邏輯開啟	帶
電氣連接	外加螺釘夾緊端子 靈活, 夾緊力: 2 x 1.5 mm ² 外加螺釘夾緊端子 固態, 夾緊力: 1 x 2.5 mm ²
機械耐久性	1000000 周
CAD總寬度	45 mm
CAD總高度	50 mm
CAD總深度	59 mm
淨重	0.155 kg

環境

標準	IEC 60947-3 電源電路 IEC 60947-5-1 控制電路 CENELEC EN 50013
產品認證	CSA 240 V 3 hp 3相 2 -極數[RETURN]UL 240 V 0.33 hp 1相 2 -極數 [RETURN]CSA 240 V 1 hp 1相[RETURN]UL 240 V 1 hp 3相
防護處理	TC
運行環境空氣溫度	-25...55 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
抗衝擊	30 gn 符合 IEC 68-2-27
抗振	5 gn 10...150 Hz) 符合 IEC 68-2-6
過電壓類別	等級II 符合 IEC 536 等級II 符合 NF C 20-030

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.0 cm
Package 1 Width	5.7 cm
Package 1 Length	13.5 cm
Package 1 Weight	163.0 g

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------