產品規格表
產品特性

VW3A3420
數位編碼器介面模組

主要訊息

產品範圍	Altivar
產品或元件類別	数字编码界面模块
範圍相容性	Altivar Process ATV900 Altivar Process模組化 Altivar Machine ATV340
通訊埠協定	RS422
編碼器類別	EnDat 2.2 A/B/I 增量型 XCC1 R型 A/B/I 增量型 XCC1 类型 X SSI 绝对编码器 XCC2 类型 SG SSI 绝对编码器 XCC3 类型 SB
[Us] 額定供應電壓	5 V DC (電壓限制: 4.75…5.25 V) 12 V DC (電壓限制: 11.4…12.6 V) 24 V DC (電壓限制: 22.8…25.2 V)

補充訊息

最大電源電流	0.25 A 在 5 V DC 0.1 A 在 12 V DC 0.1 A 在 24 V DC
保護類別	短路保護 過載保護
設備之間的最大電纜距離	100 M A/B/I) 50 M SSI) 100 M SSI)在 300 kHz 50 M enDat 2.2) 100 m enDat 2.2)有传播延迟补偿
最大工作頻率	1000 kHz
輸入信號	Data+, Data- enDat 2.2) Data+, Data- SSI) Temp+, Temp- A+,A-/B+,B-/I+,I- A/B/I) TTL
輸入阻抗	121 Ω
輸出信號	Clock+, Clock- SSI) Data+, Data-, Clock+, Clock- enDat 2.2)
連接器類別	1 公头高密度SUB-D 15
淨重	0.15 kg

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.0 cm
Package 1 Width	13.0 cm
Package 1 Length	19.0 cm
Package 1 Weight	155.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm

本文件中所含資訊包含文件中所含產品性能的常規描述和/或技術特性。
本文件不代表或不用於確定用於特定用戶應用產品的適用性或可靠性。用戶或集成商有責任就有關產品的具體應用或用途進行適合且完整的風險分析、評估和測試。
施耐德電機及其分支機構或子公司就錯誤使用本文件所含資訊不負任何責任。

Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.206 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACh 法規	REACh 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業
不含 PVC	是