# 產品規格表
## 產品特性

# XA2EA51
## 按鈕，Easy Harmony XA2E，塑膠，平頭，黃色，Ø22，彈簧復歸，未標示，1 NO

### 主要訊息

| | |
|---|---|
| 產品範圍 | Easy Harmony XA2 |
| 產品或元件類別 | 整套按鈕 |
| 設備短名稱 | XA2 |
| 擋板材料 | 塑膠 |
| 固定套管 | 塑膠 |

### 補充訊息

| | |
|---|---|
| 安裝直徑 | 22.5 mm |
| 每組銷售單位 | 1 |
| 防護處理 | TC |
| 操作位置 | 任何位置 |
| 固定中心 | >= 30 x 40 mm (面板) - 厚度: 1…5 mm |
| 固定模式 | 固定螺母: 2…2.4 N.m |
| 信號單元頭形狀 | 圓形 |
| 操作符類別 | 彈簧復歸 |
| 操作員配置 | 黃色 平頭 |
| 接點類型和構成 | 1 NO |
| 接點操作 | 慢斷 |
| 機械耐久性 | 1500000 周 |
| 連接 - 端子 | 螺絲端子, <= 2 x 1.5 mm2<br>螺絲端子, <= 1 x 2.5 mm2<br>螺絲端子, >= 1 x 0.5 mm2<br>Faston端子, 連接尺寸: 6.3 mm |
| 鎖緊轉矩 | 0.8 N.m |
| 短路保護 | 10 A gL保險絲 符合 IEC 60269-1 |
| [Ith] 常規自由空氣熱流 | 10 A |
| [Ui] 額定絕緣電壓 | 600 V 符合 IEC 60947-1 |
| [Uimp] 額定衝擊耐受電壓 | 6 kV 符合 IEC 60947-1 |
| [Ie] 額定工作電流 | 3 A 在 240 V, AC-15, A600<br>0.27 A 在 250 V, DC-13, Q600 |
| 電氣耐久性 | 500000 周, AC-15, 3 A 在 230 V, 工作額定值 <60 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-4<br>500000 周, DC-13, 0.2 A 在 110 V, 工作額定值 <60 cyc/mn, 負載系數: 0.5 |
| 電氣可靠性 | Λ < 10exp(-8) 在 24 V |
| 寬度 | 30 mm |
| 高度 | 42 mm |
| 深度 | 54.7 mm |
| 淨重 | 0.032 kg |
| 色蓋/操作部或鏡片顏色 | 黃色 |
| 操作類別 | 彈簧復歸 |

本文件中所含資訊包含文件中所含產品性能的常規描述和/或技術特性。
本文件不代表或不用於確定用於特定用戶應用產品的適用性或可靠性。用戶或集成商有責任就有關產品的具體應用或用途進行適合且完整的風險分析、評估和測試。
施耐德電機及其分支機構或子公司就錯誤使用本文件所含資訊不負任何責任。

## 環境

| | |
|---|---|
| 儲存環境溫度 | -40…70 °C |
| 運行環境空氣溫度 | -25…55 °C |
| 過電壓類別 | 等級I 符合 IEC 536 |
| IP防護等級 | IP65 符合 IEC 60529 |
| IK防護等級 | IK03 符合 IEC 60529 |
| 標準 | GB 14048.1<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>GB 14048.5 |
| 產品認證 | CCC[RETURN]CE |
| 抗振 | 10 gn (f= 40…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗衝擊 | 70 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 |

## 包裝單位

| | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4.000 cm |
| Package 1 Width | 11.000 cm |
| Package 1 Length | 16.000 cm |
| Package 1 Weight | 46.000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 40.000 cm |
| Package 2 Width | 160.000 cm |
| Package 2 Length | 110.000 cm |
| Package 2 Weight | 460.000 g |
| Unit Type of Package 3 | S02 |
| Number of Units in Package 3 | 100 |
| Package 3 Height | 15.000 cm |
| Package 3 Width | 30.000 cm |
| Package 3 Length | 40.000 cm |
| Package 3 Weight | 5.055 kg |

## 供應的永續性

| | |
|---|---|
| REACh 法規 | REACh 聲明 |
| 不含 REACh 高度關切物質 | 是 |
| EU RoHS 指令 | 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明 |
| 不含汞 | 是 |
| 中國 RoHS 規定 | 中國 RoHS 聲明 |
| RoHS 除外項目相關資訊 | 是 |
| WEEE | 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。 |