

寬度	30 mm
高度	42 mm
深度	74.5 mm
淨重	0.056 kg
色蓋/操作部或鏡片顏色	白色
操作類別	彈簧復歸
[Us] 額定供應電壓	24 V

環境

儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...55 °C
過電壓類別	等級I 符合 IEC 536
IP防護等級	IP65
IK防護等級	IK03 符合 IEC 60529
標準	GB 14048.1 IEC 60947-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1
產品認證	CE[RETURN]CCC
抗振	10 gn (f= 40...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	70 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	11 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	60 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4.3 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1120
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	73.8 kg

供應的永續性

REACH 法規	 REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)  EU RoHS 聲明
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。