

產品規格表

產品特性

XALK01

Harmony XALD、XALK、空開關盒、塑膠、黃色按鈕蓋Ø22、單孔可切開



主要訊息

產品範圍	Harmony XALK
產品或元件類別	空按鈕盒
設備短名稱	XALK
產品目標	用於XB5, 直徑22mm的控制和信令单元
控制站應用	緊急停止功能 緊急關機功能
開口數	1開口
機箱底座顏色	淺灰色 RAL 7035)
護蓋顏色	黃色 RAL 1021)
材料	聚碳酸脂
電纜進線口	1個用於電纜進線孔的敲落模組, 夾緊力: 14 mm 2個用於Pg 13電纜接頭和ISO M20的敲落孔, 夾緊力: 12 mm
IP防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

補充訊息

裝配樣式	用於客戶組裝
水準行數	1
垂直行數	1
淨重	0.136 kg
耐高壓墊圈	7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
模組安裝	前面安裝 背面安裝
電氣構成代碼	SR1 SF1 MR1 MF1
主組	1開口
產品組	標準黃色

環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
過電壓類別	等級II 符合 IEC 60536
NEMA防護等級	NEMA 13 NEMA 4X
IK防護等級	IK03 conforming to IEC 62262
標準	IEC 60947-5-5 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 no 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

本文件中所含資訊包含文內所提及之產品性能、規格、特性和/或技術特性。本文件並不代表或保證任何產品在實際應用中的性能、規格、特性和/或技術特性。用戶或集成商應根據其具體應用需求，對本文件中所含資訊進行評估和測試，以確保其符合其應用需求。本文件中所含資訊僅供參考，不構成任何合同或法律文件。施耐德電氣及其分支機構對本文件中所含資訊不負任何責任。

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.800 cm
Package 1 Width	7.500 cm
Package 1 Length	6.800 cm
Package 1 Weight	118.000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	7.468 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	73.724 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊

保固

保固	18 months
----	-----------