

直徑	18 mm
長度	64 mm
產品重量	0.095 kg

環境規格

產品認證	UL CE CSA
運行環境空氣溫度	-25...55 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
抗振	7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
IP防護等級	IP65 双重绝缘 符合 IEC 60529 IP67 双重绝缘 符合 IEC 60529

包裝單位

包裝1的單位類別	PCE
包裝1的品項數	1
包裝1重量	101.9 g
包裝1高度	4.2 cm
包裝1寬度	9.5 cm
包裝1長度	13.2 cm
包裝2的單位類別	S02
包裝2的品項數	22
包裝2重量	2.601 kg
包裝2高度	15 cm
包裝2寬度	30 cm
包裝2長度	40 cm

環境永續性規格

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊

保固

保固	18 months
----	-----------