

产品参数表

产品特性

XVMC37

灯罩 透明



主要规格

產品範圍	Harmony XVM
產品或元件類別	指示灯组
信標或指示燈組單元類別	發光單元
元件名稱	XVM
光源	不包括燈泡, 清除
燈泡類別	白熾燈 有 BA 15d 基座 超亮LED 閃光放電管
[Us] 額定供應電壓	<= 230 V 交流/直流

補充规格

安裝直徑	45 mm
裝配樣式	客戶裝配
最大功耗(W)	5 W
連接-端子	螺絲端子, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm2
標記	CE
額定絕緣電壓[Ui]	250 V 符合 IEC 60947-1
標稱電壓限制	0.85...1.1 Un 符合 IEC 60947-5-1
額定衝擊耐受電壓[Uimp]	4 kV 符合 IEC 60947-1
亮度	650 cd/m ²
CAD總寬度	47 mm
CAD總高度	65 mm
CAD總深度	47 mm
淨重	0.04 kg

環境规格

產品認證	CCC
標準	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
儲存環境溫度	-25...70 °C
運行環境空氣溫度	-10...50 °C
IP防護等級	IP40 除垂直位置以外的任何位置 符合 IEC 60529 IP42 垂直位置 符合 IEC 60529
電擊保護等級	I類 鋁管安裝 符合 IEC 60947-1 I類 鋁管安裝 符合 IEC 60947-5-1 I類 鋁管安裝 符合 IEC 61140 等級II 底座安裝 符合 IEC 60947-1 等級II 底座安裝 符合 IEC 60947-5-1 等級II 底座安裝 符合 IEC 61140
防護處理	TC

Packing Units

包裝1的單位類別	PCE
包裝1的品項數	1
包裝1重量	46 g
包裝1高度	4.8 cm
包裝1寬度	4.8 cm
包裝1長度	7.9 cm
包裝2的單位類別	S01
包裝2的品項數	25
包裝2重量	1.406 kg
包裝2高度	15 cm
包裝2寬度	15 cm
包裝2長度	40 cm

Offer Sustainability

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------