

## 产品参数表

### 产品特性

# XVUC26

Harmony XVU, Illuminated LED unit for modular tower lights, blue, Ø60, steady, IP65, 24 V AC/DC



### 主要規格

產品範圍	Harmony XVU
產品或元件類別	模組化塔燈
信標或指示燈組單元類別	LED單元
安裝直徑	60 mm
元件名稱	XVU
光源	LED, 藍色
設備應用	包裝機 汽車 機床

### 補充規格

信號類型	穩定
裝配樣式	最多4個帶蜂鳴器的單元 客戶組裝, 最多5個單元
材料	聚碳酸酯 V-2 符合 UL 94 聚碳酸酯 V-0 符合 UL 94
[Us] 額定供應電壓	24 V 交流/直流
最大功耗(W)	2.5 W
電流消耗	<= 50 mA
信號類別	穩定
長度	50 mm
淨重	0.064 kg

### 環境規格

產品認證	UL CE CSA
儲存環境溫度	-40...70 °C
IP防護等級	IP65
運行環境空氣溫度	-25...50 °C
抗振	2 gn

### Packing Units

包裝1重量	0.150 kg
包裝1高度	90.000 mm
包裝1寬度	91.000 mm
包裝1長度	133.000 mm

本文档中所含信息包含 Schneider Electric 产品的性能特征和/或技术特性。本文档并不代表或用于特定用途。用户应自行评估产品的适用性或兼容性。用户或集成商应对其分支机构的子公司或经销商使用本文档所含信息不承担任何责任。施耐德电气及其分支机构或子公司不承担任何责任。

## Offer Sustainability

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	<a href="#">REACH 聲明</a>
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) <a href="#">EU RoHS 聲明</a>
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	<a href="#">是</a>
中國 RoHS 規定	<a href="#">中國 RoHS 聲明</a>
環境聲明	<a href="#">產品環境設定檔</a>
循環概況	<a href="#">壽命結束資訊</a>