

## 產品規格表

### 產品特性

## ZB4BP6

圓形頭 用于按钮 Ø 22 - 凸頭- 藍 - 有保護套 (透明硅胶)



### 主要訊息

產品範圍	Harmony XB4
產品或元件類別	非照光按鈕頭
設備短名稱	ZB4
產品相容性	不相容圖例架
擋板材料	鍍鉻金屬
安裝直徑	22.5 mm
每組銷售單位	1
頭部類別	標準
信號單元頭形狀	圓形
操作符類別	彈簧復歸
操作員配置	藍色 投影, 無標記
操作員附加資訊	清除啟動
色蓋/操作部或鏡片顏色	藍色

### 補充訊息

CAD總寬度	30 mm
CAD總高度	30 mm
CAD總深度	35 mm
機械耐久性	10000000 周
電氣構成代碼	C1 9 單個 前面安裝 C2 9 單雙 前面安裝 C11 3 單個 前面安裝 C15 1 單個 前面安裝
設備介紹	基本元素

### 環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
過電壓類別	等級I 符合 IEC 60536
IP防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP67
NEMA防護等級	NEMA 13 NEMA 4X
IK防護等級	IK06 conforming to IEC 50102
標準	UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 no 14 JIS C8201-1
產品認證	CSA[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]勞埃德船級社[RETURN]UL認證 [RETURN]BV

本文件中所含資訊包含文件中所含產品性能的其他常規描述和/或技術特性。  
本文件不代為保證或擔保產品適用於任何用途或可與任何設備配合使用。  
用戶或集成商應對每種應用進行評估並確保產品符合其所有要求。  
施耐德電氣及其分支機構不負責任何責任。

抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

## 包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.5 cm
Package 1 Width	3.4 cm
Package 1 Length	5.4 cm
Package 1 Weight	32.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	300
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	10.227 kg

## 供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	<a href="#">REACH 聲明</a>
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) <a href="#">EU RoHS 聲明</a>
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	<a href="#">中國 RoHS 聲明</a>
RoHS 除外項目相關資訊	<a href="#">是</a>
環境聲明	<a href="#">產品環境設定檔</a>
循環概況	<a href="#">壽命結束資訊</a>

## 保固

保固	18 months
----	-----------