

## 產品規格表

### 產品特性

## ZB4BV053

指示燈頭，Harmony XB4，金屬，橘色，22mm，通用LED，平鏡



### 主要訊息

產品範圍	Harmony XB4
產品或元件類別	指示燈頭
產品相容性	通用LED
設備短名稱	ZB4
擋板材料	鍍鉻金屬
安裝直徑	22 mm
每組銷售單位	1
頭部類別	標準
信號單元頭形狀	圓形
色蓋/操作部或鏡片顏色	橘色
操作員附加資訊	帶平鏡

### 補充訊息

CAD總寬度	29 mm
CAD總高度	29 mm
CAD總深度	30 mm
淨重	0.026 kg
耐高壓墊圈	7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
電氣構成代碼	P1 前面安裝有 整組LED P2 前面安裝有 整組LED和變壓器
設備介紹	基本元素

### 環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
過電壓類別	等級I 符合 IEC 60536
IP防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA防護等級	NEMA 13 NEMA 4X
IK防護等級	IK06 conforming to IEC 50102
標準	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 no 14 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

本文件中所含資訊包含文件內所會產品性能的正常描述和/或用特性和/或技術特性。  
本文件並不代表或暗示任何產品或服務的適用性、兼容性或可替代性。  
本文件中所含資訊包含文件內所會產品性能的正常描述和/或用特性和/或技術特性。  
本文件並不代表或暗示任何產品或服務的適用性、兼容性或可替代性。  
用戶或專業技術人員應根據其自身對產品性能及及其分支支線線路使用本文件內所會資訊不負任何責任。  
施耐德電氣對其產品性能及及其分支支線線路使用本文件內所會資訊不負任何責任。

## 包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.500 cm
Package 1 Width	3.400 cm
Package 1 Length	5.400 cm
Package 1 Weight	27.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	4.500 cm
Package 2 Width	3.400 cm
Package 2 Length	26.500 cm
Package 2 Weight	137.000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	8.665 kg

## 供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	<a href="#">REACH 聲明</a>
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) <a href="#">EU RoHS 聲明</a>
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	<a href="#">中國 RoHS 聲明</a>
RoHS 除外項目相關資訊	<a href="#">是</a>
環境聲明	<a href="#">產品環境設定檔</a>
循環概況	<a href="#">壽命結束資訊</a>

## 保固

保固	18 months
----	-----------