

產品規格表

產品特性

ZB6DW5

长方形发光按钮头 - Ø 16 - 平头- 黄



主要訊息

產品範圍	Harmony XB6
產品或元件類別	照光按鈕頭
產品相容性	整組LED
設備短名稱	ZB6
擋板材料	塑膠
安裝直徑	16 mm
每組銷售單位	1
信號單元頭形狀	矩形
操作符類別	彈簧復歸
操作員配置	黃色 平頭, 無標記

補充訊息

CAD總寬度	24 mm
CAD總高度	18 mm
CAD總深度	33 mm
淨重	0.016 kg

環境

防護處理	TC
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
電擊保護等級	等級II 符合 IEC 61140
IP防護等級	IP65 符合 IEC 60529
NEMA防護等級	NEMA 13 符合 UL 50 NEMA 4 符合 UL 50 NEMA 4X 符合 UL 50 NEMA 4 符合 CSA C22.2 no 94 NEMA 4X 符合 CSA C22.2 no 94 NEMA 13 符合 CSA C22.2 no 94
標準	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 no 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 JIS C 852 UL 508 JIS C8201-1
產品認證	GOST[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]CCC
抗振	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.0 cm
Package 1 Width	7.0 cm
Package 1 Length	7.0 cm
Package 1 Weight	9.0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	870.0 g

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是

保固

保固	18 months
----	-----------