產品規格表
產品特性

RXZE2M114
底座適用於RXM 2/4有插件接口，電流10A混合式接線結構

主要訊息

產品範圍	Harmony電機繼電器 Harmony計時繼電器
設備短名稱	RXZ
產品或元件類別	插槽
產品相容性	插入式繼電器 RXM 有 2 C/O接點 插入式繼電器 RXM 有 4 C/O接點
接點類型和構成	4 C/O
[Ith]常規自由空氣熱流	10 A

補充訊息

接腳型式	扁平
[Ue] 額定工作電壓	< 250 V 符合 IEC < 300 V 符合 UL
接點端子排列	混合
連接 - 端子	螺絲端子, 1 x 0.25...1 x 1 mm2 (AWG 22...AWG 17) 靈活 帶電纜端 螺絲端子, 2 x 0.25...2 x 1 mm2 (AWG 22...AWG 17) 靈活 帶電纜端 螺絲端子, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm2 (AWG 20...AWG 16) 固態 無電纜端，帶框 螺絲端子, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm2 (AWG 20...AWG 16) 固態 無電纜端，帶框
鎖緊轉矩	< 1 N.m M3螺絲
固定模式	通過 (面板) 卡入式 (35 mm 對稱DIN導軌)
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV
過電壓類別	III
污染程度	3
每組銷售單位	10
寬度	30 mm
淨重	0.048 kg

環境

IP防護等級	IP20 conforming to IEC 60529
介電強度	2500 V
標準	IEC 61984
產品認證	UL[RETURN]CSA[RETURN]勞埃德
標記	CE
儲存環境溫度	-40…85 °C
運行環境空氣溫度	-40…55 °C

本文件中所含資訊包含文件中所含產品性能的常規描述和/或技術特性。
本文件不代表或不用於確定用於特定用戶應用產品的適用性或可靠性。
用戶或集成商有責任就有關產品的具體應用或用途進行適合且完整的風險分析、評估和測試。
施耐德電機及其分支機構或子公司就錯誤使用本文件所含資訊不負任何責任。

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.896 cm
Package 1 Width	3.005 cm
Package 1 Length	8.218 cm
Package 1 Weight	52.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7.4 cm
Package 2 Width	8.8 cm
Package 2 Length	15.0 cm
Package 2 Weight	0.621 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30.0 cm
Package 3 Width	30.0 cm
Package 3 Length	40.0 cm
Package 3 Weight	11.851 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACh 法規	REACh 聲明
不含 REACh 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months