

環境

標準	ISO 14119 CSA C22.2 no 14 IEC 60947-5-1 ISO 12100 UL 508 IEC 60204-1
產品認證	UL[RETURN]CSA
防護處理	TH
運行環境空氣溫度	-25...85 °C
儲存環境溫度	-40...85 °C
抗振	10 gn (f= 10...150 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
對磁場的最大靈敏度	0.3 mT
電擊保護等級	等級II 符合 IEC 61140
IP防護等級	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.800 cm
Package 1 Width	13.500 cm
Package 1 Length	15.000 cm
Package 1 Weight	104.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	2.565 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	77.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	60.000 cm
Package 3 Weight	49.540 kg

供應的永續性

REACH 法規	 REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)  EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	 是

保固

保固	18 months
----	-----------