

產品規格表

產品特性

ZB6AV3

信标灯灯头 - Ø 16 - 圓形- 綠色普通帽



主要訊息

產品範圍	Harmony XB6
產品或元件類別	指示燈頭
產品相容性	整組LED
設備短名稱	ZB6
擋板材料	塑膠
安裝直徑	16 mm
每組銷售單位	1
信號單元頭形狀	圓形
色蓋/操作部或鏡片顏色	綠色

補充訊息

CAD總寬度	18 mm
CAD總高度	18 mm
CAD總深度	33 mm
淨重	0.015 kg

環境

防護處理	TC
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
電擊保護等級	等級II 符合 IEC 61140
IP防護等級	IP65 符合 IEC 60529
NEMA防護等級	NEMA 13 符合 UL 50 NEMA 4 符合 UL 50 NEMA 4X 符合 UL 50 NEMA 13 符合 CSA C22.2 no 94 NEMA 4 符合 CSA C22.2 no 94 NEMA 4X 符合 CSA C22.2 no 94
標準	EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 no 14 JIS C 4520 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
產品認證	CCC[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]GOST
抗振	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.2 cm
Package 1 Width	5.1 cm
Package 1 Length	8.6 cm
Package 1 Weight	8.0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	840 g
Package 3 Height	15 cm

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是

保固

保固	18 months
----	-----------