Hoja de datos del producto
Características

54443
Fte De Alimentacion Externa 110-130Vac

Principal

Tipo de Producto o Componente	Módulo de alimentación externa
Aplicación del Dispositivo	Fuente de alimentación
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) disyuntor Masterpact (Masterpact NW) disyuntor Compacto (Compact NS) disyuntor Compacto (Compact NSX) disyuntor Compacto (ComPacT NSX DC nueva generación) disyuntor PowerPact (PowerPact Multistandard) disyuntor Masterpact (Masterpact MTZ1) disyuntor Masterpact (Masterpact MTZ2) disyuntor Masterpact (Masterpact MTZ3) disyuntor PowerPact (PowerPact H) disyuntor PowerPact (PowerPact J) disyuntor PowerPact (PowerPact L) disyuntor
Tipo de accesorio/ componente	Accesorios unidades control

Complementario

Unidad de control	Micrologic
Tensión de alimentación	110...130 V CA 50/60 Hz tolerancia: +10 % -15 %
Tensión de salida	24 V CC +/-5 %
Categoría de sobretensión	IV conforme a IEC 62477-2
Alto	88 mm
Ancho	105 mm
Fondo	59 mm

Entorno

Código de compatibilidad	CB_EXTERNAL_POWERSUPPLY

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,7 cm
Paquete 1 Longitud	12,3 cm
Paquete 1 Peso	349,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	13,051 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	61

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses