Hoja de datos del producto
Características

A9A26961
"Bobina de mínima tensión iMN Acti9 48VCA para iC60/iID"

Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Liberación de mínima tensión
Nombre Corto del Dispositivo	iMN
Tensión de circuito de control	48 V CA 50/60 Hz 48 V CC
Tipo de Control	Estándar
Pasos de 9 mm	2

Complementario

Rango de compatibilidad	Acti9 (iC65) Acti9 (ARA) Acti9 iDPN Vigi Acti9 (iID) Acti9 iSW-NA Acti9 RCA disyuntor miniatura de terminales dobles Acti9 (iDPN (China version)) Acti9 iC60 Acti9 iC40
Señalización local	Indicador de acción
Tipo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	Parte superior e inferior: SÍ
Ancho	18 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 9 mm² - rígido Terminal con abrazadera - 2 cable(s) 2,8 mm² - rígido Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 7 mm² - flexible Terminal con abrazadera - 2 cable(s) 2,8 mm² - flexible con
Par de apriete	1 N.m
Código de compatibilidad	IMN

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35…70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	3 cm
Paquete 1 Longitud	9,4 cm
Paquete 1 Peso	79 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	8,7 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	26,7 cm
Paquete 2 Peso	691 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6,725 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	8a622c4c-ae70-43f2-95b1-d86be84d8c0e
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses