Hoja de datos del producto
Características

A9XPH112
PEINE UNIPOLAR 12 PASOS DE 18MM

Principal

Gama	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Barra colectora
Tipo de montaje	Horizontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Descripción de líneas	1L
Length in 18 mm modules	12
Normas	EN/IEC 61439-1

Complementario

Número de vías	12 circuitos 1 l
Tipo de distribución	L
Configuración de postes para 1 vía	1 x 1P
Paso interpolar	18 mm
Tipo de conector	Diente
Distancia entre camino	18 mm
Marcado	L
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Cuttable
Intensidad asignada de empleo (Ie)	100 A a 40 °C
Tensión asignada de empleo	415 V CA
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA conforme a IEC 61439-2
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior sobre terminales de tipo túnel Parte superior o inferior sobre terminal doble
Pasos de 9 mm	24
Ancho	220 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
Rango de compatibilidad	Acti9 (Acti9 iC60) Acti9 (Acti9 iK60) Acti9 (Acti9 iID) Acti9 (Acti9 iID K) Acti9 (Acti 9 iSW) Acti9 (Acti 9 iSW-NA) Multi 9 (Multi 9 C60)

Entorno

Resistencia al fuego	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	8,700 cm
Paquete 1 Longitud	24,800 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 1 Peso	49,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6,000 cm
Paquete 2 Ancho	8,700 cm
Paquete 2 Longitud	24,800 cm
Paquete 2 Peso	554,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	9,380 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
BVB	Aceptado
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses