Hoja de datos del producto
Características

AZ5DE015
Terminal Doble 2X 1,5 Mm2 Negro 500 Uni.

Principal

Gama de producto	Linergy
Tipo de Producto o Componente	Extremo del cable
Tamaño de extremo de cable	Medio
Estándares	NF C 63-023
Tipo de paquete	Paquete de dispensadores
Cantidad por juego	5 juegos de 100
Sección de cable	1,5 mm²

Complementario

Tipo de extremo de cable	Conductor gemelo
Información adicional	Sin marcador marcador
Color	Negro
Material del bisel	Plástico sin halógeno
Material del tubo	Cobre conforme a ISO 1337
Número de cable	2
Calibre AWG	AWG 16
Tamaño bisel	Ø 3,6 x 6,6 mm
Diámetro de tubo	2,5 mm
Longitud	15 mm
Longitud de tubo	8 mm
Peso del producto	0,155 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	cCSAus
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20…105 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,500 cm
Paquete 1 Ancho	0,800 cm
Paquete 1 Longitud	1,600 cm
Paquete 1 Peso	0,300 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	500
Paquete 2 Altura	13,000 cm
Paquete 2 Ancho	7,000 cm
Paquete 2 Longitud	12,500 cm
Paquete 2 Peso	151,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	20000
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	40,000 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	7,164 kg

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí
Rendimiento del contenido halógeno	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Recuperación	No

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses