



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Modelo de dispositivo	Dakota del Sur SDV OF SDE
Aplicación del dispositivo	Supervisión del estado del disyuntor
Rango de compatibilidad	Compact NS630b ... 1600 Compact NS1600b ... 3200 Compact INS Compact INV ComPact NSX EasyPact CVS100 PowerPact Multistandard ComPact NSX DC
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de fallo	Fallo eléctrico general
Señalizaciones frontales	ON/OFF indication for open/close Trip indicator for relay trip indicator Fault trip for electrical fault
Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Modo de montaje	Clip-on
[I _{th}] Intensidad térmica convencional	5 A
Intensidad asignada de empleo (I _e)	AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 3 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 3 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-15: 2,5 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,5 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15: 1 A a 480 V CA 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V DC DC-12: 2.5 A at 48 V DC DC-12: 0.6 A at 110 V DC DC-12: 0.3 A at 250 V DC DC-14: 1 A at 24 V DC DC-14: 0.2 A at 48 V DC DC-14: 0.05 A at 110 V DC DC-14: 0.03 A at 250 V DC
Carga mínima	1 mA a 4 V CC
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Compact NS630b...1600 Pieza de recambio para Compact NS1600b ... 3200

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	24 g
Paquete 1 Altura	1,2 cm
Paquete 1 ancho	7,8 cm
Paquete 1 Largo	6 cm

Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	251 g
Paquete 2 Altura	5 cm
Paquete 2 Ancho	17 cm
Paquete 2 Largo	17 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S02
Número de Unidades en el Paquete 3	100
Paquete 3 Peso	2,783 kg
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------