Hoja de datos del producto
Características

DZ5CA005
Terminales Con Lengüeta 0,5mm2 - 1000 Unidades - Blanco

Principal

Gama de producto	Linergy
Tipo de Producto o Componente	Extremo del cable
Tamaño de extremo de cable	Medio
Estándares	NF C 63-023
Tipo de paquete	Hilera de bolsas
Cantidad por juego	10 juegos de 100
Sección de cable	0,5 mm²

Complementario

Tipo de extremo de cable	Solo conductor
Información adicional	Con marcador de marcador integrado
Color	Blanco
Material del bisel	Plástico sin halógeno
Material del tubo	Cobre conforme a ISO 1337
Número de cable	1
Calibre AWG	AWG 22
Tamaño bisel	Ø 3,1 mm
Diámetro de tubo	1,3 mm
Longitud	14 mm
Longitud de tubo	8 mm
Fondo global CAD	32 mm
Peso del producto	0,16 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	UL
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20…105 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,400 cm
Paquete 1 Ancho	0,400 cm
Paquete 1 Longitud	1,400 cm
Paquete 1 Peso	0,100 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	1000
Paquete 2 Altura	4,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	23,000 cm
Paquete 2 Peso	146,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	80000
Paquete 3 Altura	30,000 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 3 Ancho	40,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	12,480 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Sin PVC	Sí
Rendimiento del contenido halógeno	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Recuperación	No

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses