Hoja de datos del producto
Características

NSYCCOHY230VID
Hygrostato Electronico (% Hr)230V

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CC
Tipo de Producto o Componente	Higrostato electrónico
Rango de ajuste de humedad	20…80 %
Tipo de pantalla	Pantalla OLED
Información mostrada	Humedad relativa

Complementario

Tensión de entrada	200...240 V CA
Capacidad de conmutación máxima	4 A 230 V CA
Conexión eléctrica	6 terminales, capacidad de clamping: 2,5 mm²
Tipo de montaje	Mediante tornillos Con clip
Alto	Externo: 85 mm
Anchura	Externo: 56 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Ubicación de Montaje	En la placa de montaje Rieles transversales Riel DIN de 35 mm Spacial en posición vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…80 °C
Histéresis	3 %
Número de salidas	2 función de calefacción
Material	PC
Color	Gris claro
Retardancia al fuego	Autoextinguible conforme a UL94 (material V0)
Certificaciones de Producto	UR

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,800 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	8,700 cm
Paquete 1 Peso	154,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	75
Paquete 2 Altura	27,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,300 cm
Paquete 2 Longitud	45,000 cm
Paquete 2 Peso	11,550 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAM
Número de unidades en el paquete 3	900
Paquete 3 Altura	93,000 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 3 Ancho	100,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	150,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses