Hoja de datos del producto
Características

NSYCCOTHI
Termostato C/Contac.Conmutado(°C)

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CC
Tipo de Producto o Componente	Termostato
Rango de ajuste de temperatura	5…60 °C
Información mostrada	Temperatura en ° C

Complementario

Tensión de entrada	250 V
Tipo de detector	Bimetal
Tipo y composición de contactos	1 NA/NC
Resistencia de los contactos	10 MOhm
Vida de servicio en ciclos	100000 Ciclos
Capacidad de conmutación máxima	4 A 250 V CA inductivo pf: 0,6 30 W CC 10 A 250 V CA inductivo
Conexión eléctrica	4 terminales, capacidad de clamping: 2,5 mm²
Tipo de montaje	Con clip
Alto	Externo: 68 mm
Anchura	Externo: 56 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Peso del producto	100 g
Ubicación de Montaje	Rieles transversales En la placa de montaje Riel DIN de 35 mm Spacial en posición vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20…80 °C
Grado de Protección IP	IP20
Histéresis	7 K +/- 0.4K
Número de salidas	1 función de calefacción 1 función de ventilación
Material	PC
Color	Gris claro
Retardancia al fuego	Autoextinguible conforme a UL94 (material V0)
Certificaciones de Producto	UL

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	8,000 cm
Paquete 1 Peso	84,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Número de unidades en el paquete 2	75
Paquete 2 Altura	26,000 cm
Paquete 2 Ancho	41,500 cm
Paquete 2 Longitud	32,500 cm
Paquete 2 Peso	7,428 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	3000
Paquete 3 Altura	198,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	311,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses