Hoja de datos del producto
Características

NSYPLM86G
Arm Pol Plm 847X636X300 Ip66 7035

Principal

Gama	Thalassa
Nombre del Producto	Thalassa PLM
Nombre Corto del Dispositivo	PLM
Enclosure type	Multiuso
Category	Caja compacta
Nominal height	847 mm
Nominal width	636 mm
Nominal depth	300 mm
Montaje de Armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 2 bloquear
Tipo de Puerta	Con puerta
Tipo de Cierre	Bloqueo de doble barra de 3 mm

Complementario

Número de cerraduras	2
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Accesibilidad para la operación	Frente
Piezas extraíbles	Puerta por bisagras
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris (RAL 7035)
Estándares	IEC 62208 Clasificación NEMA 4X Clasificación NEMA 13
Certificaciones de Producto	UL
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Entorno

Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	33,000 cm
Paquete 1 Ancho	65,500 cm
Paquete 1 Longitud	92,500 cm
Paquete 1 Peso	16,800 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	199,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	150,000 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	99f2be40-a7ec-45c9-92ab-ac3b5680e562
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Recuperación	No
Porcentaje mínimo de reciclados	37

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses