Hoja de datos del producto
Características

NSYPMM107
Placa De Montaje Metálico Para Pla Gaploce H1000Xw750Mm

Principal

Gama	Thalassa
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje
Tipo de Producto o Componente	Placa de montaje:
Aplicación del Dispositivo	Multiuso
Dimensiones nominales de la caja	-
Ubicación de Montaje	Insertos traseros Diapositiva de paso
Tipo de placa de montaje	Sencilla
Rango de compatibilidad	Thalassa (Thalassa PLA) Thalassa (Thalassa PHD)
Composición del dispositivo	1 placa de montaje
Material	Acero galvanizado

Complementario

Modo de fijación	Mediante tornillos - tornillo tipo M8 - inserciones traseras lugar
Carga permanente permisible	150 kg
Alto	Nominal: 1000 mm Real: 890 mm
Anchura	Nominal: 750 mm Real: 625 mm
Profundidad	Real : 125 mm
Grosor	2,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,000 cm
Paquete 1 Ancho	62,500 cm
Paquete 1 Longitud	89,500 cm
Paquete 1 Peso	11,000 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	45,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	496,240 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months