Hoja de datos del producto
Características

NSYSPS6100
2 Pan Laterales Zocalo 100X600

Principal

Gama	PanelSeT
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio del recinto
Tipo de Producto o Componente	Side plinth
Application	Aplicación compartimentada Aplicación para PC Multiuso Aplicación electrónica Aplicación Prisma
Nominal dimensions of the housing	-
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 4 cubierta de cantonera 2 panel lateral
Rango de compatibilidad	PanelSeT (PanelSeT SF) PanelSeT (PanelSeT SM) PanelSeT (PanelSeT SFM)
Soporte de montaje	Zócalo delantero

Complementario

Modo de fijación	Mediante tornillos
Color	Gris (RAL 7022)
Acabado de superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Alto	100 mm
Anchura	Nominal: 600 mm

Entorno

Grado de protección IP	IP20 (zócalo completo)
Grado de protección IK	IK10

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	12,000 cm
Paquete 1 Longitud	46,000 cm
Paquete 1 Peso	1,844 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	330
Paquete 2 Altura	103,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	123,000 cm
Paquete 2 Peso	622,000 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	12

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses