Hoja de datos del producto
Características

NSYTBS241910
Caja industrial ABS 241x192x105

Principal

Gama	Thalassa
Nombre del Producto	Thalassa TBS
Aplicación del Dispositivo	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	241 mm
Ancho	194 mm
Profundidad	107 mm
Altura interna	225 mm
Anchura interna	175 mm
Profundidad interna	100 mm
Montaje de Armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 cubrir 4 tornillo de cubierta
Tipo de cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo de Tapa Frontal	Cubierta ciega baja
Fijación de cubierta	Tornillos de plástico
Tipo de bloqueo	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Complementario

Material	ABS with 45% of post-industrial recycled content
Color	Gris (RAL 7035)
Estándares	IEC 62208
Certificaciones de Producto	TÜV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15…40 °C
Operating temperature	-25…60 °C
Peso del producto	0,7 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,000 cm
Paquete 1 Ancho	20,500 cm
Paquete 1 Longitud	25,500 cm
Paquete 1 Peso	687,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	40,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,500 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	7,488 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	136,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	94,500 kg

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months