Hoja de datos del producto
Características

PRA15324
Pragma Puerta Transparente 3 Filas 24Mod

Principal

Gama	Pragma
Tipo de Producto o Componente	Puerta
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de cofret
Segmento de Mercado	Residencial Pequeños Comercios

Complementario

Montaje de Armario	Empotrar/Sobreponer Empotrado
Número de tecla	Número para indicar
Tipo de Tapa Frontal	Transparente
Lado de Apertura de Puerta	Derecha o izquierda
Número de filas horizontales	3
Pasos de 9 mm	48
Número de módulos de 18 mm por fila	24
Número total módulos (18 mm)	72
Installation description	Montaje en superficie Montaje empotrado
Material envolvente	Vidrio Metálico
Ancho	550 mm
Altura	600 mm
Profundidad	20 mm
Color	Incoloro

Entorno

Resistencia al fuego	750 °C
Grado de protección IP	IP40
Grado de protección IK	IK09
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25…60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	65,0 cm
Paquete 1 Longitud	69,0 cm
Paquete 1 Peso	4,85 kg
Tipo de unidad de paquete 2	X12
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	120,0 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	133,6 kg

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Huella de carbono (kg.eq.CO2)	27

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses