

# Hoja de datos del producto 33640

## Características

Set of bare cable connectors and terminal shield, ComPacT NS630b to NS1600, fixed, front connected, 240mm<sup>2</sup>, 3 poles



### Principal

Nombre corto del dispositivo	Conectores frontales de cable desnudo
Tipo de producto o componente	Bare cable connector (**)
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Rango de compatibilidad	Compacto (Compact NS630b ... 1600)
Número de polos	3P
Cantidad por juego	Juego de 3

### Complementario

Tipo de montaje	Fijo
Corriente nominal	1250 A
Material conductor	Aluminio
Conexiones - terminales	Cable (conector) 4 cable(s) 240 mm <sup>2</sup>
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para ComPact NS630b...1600

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,478 cm
Paquete 1 Ancho	19,812 cm
Paquete 1 Longitud	29,972 cm
Paquete 1 Peso	1,769 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	6,09 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	12
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	36,82 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Sin PVC	Sí