Hoja de datos del producto
Características

TWDFCW30M
cable preformado

Principal

Gama de producto	Twido
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de conexión
Tipo de accesorio/ componente	Cable de conexión
Designación partes sep./acc.	Cable preformado
Destino de accesorio/ componente	Controlador base modular

Complementario

Compatibilidad del producto	TWDLMDA20DTK TWDLMDA40DTK
Longitud de cable	3 m
Sección de cable	0,035 mm²
Calibre AWG	AWG 22
Conexión eléctrica	1 conector macho HE10 26 pin(es) lado Twido Extr. libre
Peso del producto	0,405 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	20,000 cm
Paquete 1 Longitud	20,000 cm
Paquete 1 Peso	551,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	11,674 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	640
Paquete 3 Altura	135,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	383,840 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.